



Reflex érzékelő SOEG-RT-M18W-NS-K-2L

Cikkszám: 537717

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|-------------------------------------|
| Kialakítás | kerek |
| Megfelel a szabványnak | EN 60947-5-2 |
| Engedély | RCM jelzés c UL us - Listed (OL) |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | EU EMC-irányelv szerint |
| Méret | Pozíció |
| Mérési elv | optoelektronikai |
| Mérési eljárás | Reflexiós fénykapcsoló |
| Fény fajtája | piros |
| Hatótáv | 0 mm...600 mm |
| Környezeti hőmérséklet | -25 °C...55 °C |
| Kapcsolókimenet | NPN |
| Kapcsolóelem-funkció | Világosra kapcsoló |
| Max. kapcsolási frekvencia | 1000 Hz |
| Max. kimeneti áram | 200 mA |
| Feszültségesés | 2 V |
| Rövidzárlat elleni védelem | ciklusos |
| DC üzemi feszültségi tartomány | 10 V...36 V |
| Maradék hullámosság | 20% |
| Üresjáratú áram | 15 mA |
| Póluscserre elleni védelem | minden elektromos csatlakozóhoz |
| Elektromos csatlakozó | 3-eres Kábel |
| Kábelhossz | 2.5 m |
| Kábelköpeny alapanyaga | TPE-U(PUR) |
| Méret | M18x1 |
| Rögzítés módja | ellenanyával |
| Meghúzási nyomaték | 20 Nm |
| Terméksúly | 123 g |
| Ház alapanyaga | Sárgaréz krómozott |

| Jellemző | Érték |
|---|--|
| Hollandi anya alapanyaga | Sárgaréz krómozott |
| Kapcsolásiállapot kijelző | Sárga LED |
| Funkció tartalékkijelző | Zöld LED |
| Beállítási lehetőségek | Potméter |
| Beállítási tartomány alsó határa | 100 mm |
| Beállítási tartomány felső határa | 600 mm |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén | -5 °C...55 °C |
| Védettség | IP65 IP67 |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség |
| LABS konformitás | VDMA24364-B2-L |