

reflex fénysorompó SOEG-RSG-Q20-PP-S-2L-TI



Cikkszám: 537753

Kifutó termék

FESTO

polarizált fényvel, tömbösíthető.

Kifutó típus. 2020-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Konstrukció | tömb konstrukció |
| A következő szabványnak felel meg: | EN 60947-5-2 |
| Engedély | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | EU-EMV-irányelv szerint |
| Anyag megjegyzés | Réz- és PTFE-mentes |
| Mért érték | Pozíció |
| Mérési elv | optoelektronikus |
| Mérési eljárás | Reflexiós fénysorompó átlátszó tárgyakhoz |
| Világítás típusa | vörös, polarizált |
| Munkatartomány | 5 ... 500 mm |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 60 °C |
| Referencia anyag | Lézerreflektor 51x51 mm |
| Kapcsoló kimenet | PNP |
| Kapcsoló elem funkció | átkapcsolható |
| Max.kapcsolási frekvencia | 1,000 Hz |
| Max.kimeneti áram | 100 mA |
| Feszültség kimaradás | ≤ 2.4 V |
| Rövidzár védett | pulzáló |
| Üzemi feszültségtartomány DC | 10 ... 30 V |
| Maradó hullámosság | 10 % |
| Üresjárat áram | 25 mA |
| Polaritás felcserélése elleni védelem | valamennyi elektromos csatlakozáshoz |
| Elektromos csatlakozás | Csatlakozó M8x1 4 sarkú |
| Méret | 20x32x12 mm |
| Felfogási mód | átmenő furattal |
| Gyártmány súlya | 10 g |
| Material housing | ABS |
| Kapcsolási állapot jelző | LED, sárga |
| Működési tartalék kijelző | LED, zöld |
| Beállítási lehetőségek | Teach-In Teach-in elektromos csatlakozáson keresztül |
| Beállítható alsó korlát | 5 mm |
| A beállítási tartomány felső határa | 500 mm |
| Védettség | IP67 |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |