

# reflex fényesorompó SOEG-RSP-Q50-NA-K-3L



Cikkszám: 537764

Kifutó termék

FESTO

polarizált fényel, tömbösíthető.

Kifutó típus. 2020-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

| Jellemző  | Érték                                  |
|---|--|
| Konstrukció                                     | tömb konstrukció                       |
| A következő szabványnak felel meg:              | EN 60947-5-2                           |
| Engedély  | RCM Mark<br>c UL us - Listed (OL)      |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)          | EU-EMV-irányelv szerint                |
| Anyag megjegyzés                                | Réz- és PTFE-mentes                    |
| Mért érték                                      | Pozíció                                |
| Mérési elv                                      | optoelektronikus                       |
| Mérési eljárás                                  | Reflexiós fényesorompó                 |
| Világítás típusa                                | vörös, polarizált                      |
| Munkatartomány                                  | 0 ... 5,500 mm                         |
| Környezeti hőmérséklet                          | -20 ... 60 °C                          |
| Referencia anyag                                | Reflektor, R 84 mm                     |
| Kapcsoló kimenet                                | NPN                                    |
| Kapcsoló elem funkció                           | Antivalens                             |
| Max.kapcsolási frekvencia                       | 1,000 Hz                               |
| Max.kimeneti áram                               | 200 mA                                 |
| Feszültség kimaradás                            | $\leq 2.4$ V                           |
| Rövidzár védett                                 | pulzáló                                |
| Üzemi feszültségtartomány DC                    | 10 ... 30 V                            |
| Maradó hullámosság                              | 10 %                                   |
| Üresjáratú áram                                 | 30 mA                                  |
| Polaritás felcserélése elleni védelem           | valamennyi elektromos csatlakozáshoz   |
| Elektromos csatlakozás                          | Kábel<br>4 eres                        |
| Kábelhossz                                      | 3 m                                    |
| Material cable sheath                           | TPE-U(PUR)                             |
| Méret   | 50x50x17 mm                            |
| Felfogási mód                                   | átmenő furattal                        |
| Gyártmány súlya                                 | 122 g                                  |
| Material housing                                | ABS                                    |
| Üzemkész állapot kijelző                        | LED, zöld                              |
| Kapcsolási állapot jelző                        | LED, sárga                             |
| Működési tartalék kijelző                       | LED, piros (ki)                        |
| Beállítási lehetőségek                          | Potenciométer                          |
| Beállítható alsó korlát                         | 0 mm                                   |
| A beállítási tartomány felső határa             | 5,500 mm                               |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél | -5 ... 60 °C                           |
| Védettség                                       | IP67                                   |
| KBK korrózióállósági osztály                    | 4 - különösen erős korróziós károsodás |