

Membrános légszárító MS4N-LDM-1/8-RD-P2

Cikkszám: 537865

FESTO

Csökkentett nyomás harmatpont, fém csésze, átáramlási irány balról jobbra.

Kifutó típus. 2006-ig szállítható

Figyelem: a készülék tartós kifogástalan működéséhez az üzemi levegőt 0,01µm-es finomszűrővel (maradó részecske méret < 0,1µm, maradó olajtartalom < 0,1 mg/m³) feltétlenül szűrni kell!



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	4
Sorozat	MS
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Konstruktív felépítés	Membrános szárító
Csészevédő	fém csészeként beépítve
1 bemeneti nyomás	3 ... 8.5 bar
Normál névleges átáramlás	100 l/min
Üzemi közeg	levegő minőségi osztály 1:7:2 DIN ISO 8573-1 szerint
Nyomás alatti harmatpont csökkenés	13 °C
KBK korrózióállósági osztály	2
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 55 °C
Közeg hőmérséklet	5 ... 55 °C
Környezeti hőmérséklet	5 ... 55 °C
Gyártmány súlya	640 g
Felfogási mód	választható: Vezeték beépítés tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás 1	NPT1/8-27
Pneumatikus csatlakozás 2	NPT1/8-27
Anyag információ, ház	Alumínium présöntvény
Anyag információ, csésze	Alumínium ötvözet