


csatlakozólap

VMPA2-FB-AP-2-1

Cikkszám: 538000

FESTO

MPA-S szelepszigethez.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	43 mm
Hossz	107,3 mm
Raszter méret	21 mm
Szelephelyek max.száma	2
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
Vezérlőnyomás	3 ... 8 bar
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	185 g
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 4	G1/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of connecting plate	Alumínium présöntvény