


rögzítő egység KEC-20-S

Cikkszám: 538243

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Megfogási mód hatásiránnyal	mindkét oldalon Szorítás rugóval, oldás sűrített levegővel
Biztonsági funkciók	Stopping a linear movement
Biztonsági szint (PL)	Kat. 1, PLC
Üzemi nyomás	3.8 ... 8 bar
Max. megengedett ellenőrzőnyomás	10 bar
Min. kioldó nyomás	3.8 bar
Befogandó köranyag	20 mm
Engedély	IFA
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU gépek irányelv szerint
Tanúsítványt kiállító hely	IFA 0404023
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Statikus tartóerő	3,200 N
Gyártmány súlya	4,515 g
Felfogási mód	belső menettel tartozékokkal
Kioldócsatlakozás, befogóegység	G1/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material spring	erősen ötvözött acél
Material housing	Alumínium ötvözet
Material clamp jaws	Szerszámacél
Material piston	Alumínium ötvözet