



közelítéskapcsoló SIEF-M18NB-NS-S-L

Cikkszám: 538317

FESTO

csatlakozóval, részben szintbe építhető.



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstrukció	kerek
A következő szabványnak felel meg:	EN 60947-5-2
Engedély	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Mérési elv	induktív
Névleges kapcsolási távolság	12 mm
Garantált kapcsolási távolság	9.72 mm
Csökkentési tényezők	Alumínium = 1,0 Nemesacél St 18/8 = 1,0 Réz = 1,0 Sárgaréz = 1,0 Acél St 37 = 1,0
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 85 °C
Ismétlési pontosság	0.24 mm
Kapcsoló kimenet	NPN
Kapcsoló elem funkció	Záró érintkezők
Hiszterézis	0.36 ... 1.8 mm
Max. kapcsolási frekvencia, DC	2,000 Hz
Max.kimeneti áram	200 mA
Feszültség kimaradás	≤ 1.8 V
Rövidzár védett	pulzáló
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 30 V
Maradó hullámosság	10 %
Üresjáratú áram	≤ 15 mA
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
Elektromos csatlakozás	3 sarkú Fixcon M12x1 Csatlakozó
Méret	M18
Felfogási mód	ellenanyával
Meghúzási nyomaték	25 Nm
Beépítési mód	részben szintbe építhető
Gyártmány súlya	38 g
Material housing	Sárgaréz PBT krómozott
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Védettség	IP67
Zavarvédettség mágneses mezővel szemben	mágneses DC és AC mező
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás