

közelítéskapcsoló

SIEN-M12NB-NS-K-L-PA



Cikkszám: 538330

Kifutó termék

kábellel, nem szintbe építhető szerelés

Kifutó típus. 2024-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Konstrukció | kerek |
| A következő szabványnak felel meg: | EN 60947-5-2 |
| Engedély | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | EU-EMV-irányelv szerint |
| Mérési elv | induktív |
| Névleges kapcsolási távolság | 4 mm |
| Garantált kapcsolási távolság | 3.24 mm |
| Csökkentési tényezők | Alumínium = 0,35 - 0,5 Nemesacél St 18/8 = 0,6 - 1,0 Réz = 0,25 - 0,45 Sárgaréz = 0,35 - 0,5 Acél St 37 = 1,0 |
| Környezeti hőmérséklet | -25 ... 70 °C |
| Ismétlési pontosság | 0.08 mm |
| Kapcsoló kimenet | NPN |
| Kapcsoló elem funkció | Záró érintkezők |
| Hiszterézis | 0.12 ... 0.6 mm |
| Max. kapcsolási frekvencia, DC | 2,000 Hz |
| Max.kimeneti áram | 200 mA |
| Feszültség kimaradás | ≤ 1.8 V |
| Rövidzár védett | pulzáló |
| Üzemi feszültségtartomány DC | 10 ... 30 V |
| Maradó hullámosság | 10 % |
| Üresjáratú áram | ≤ 15 mA |
| Polaritás felcserélése elleni védelem | valamennyi elektromos csatlakozáshoz |
| Elektromos csatlakozás | 3 eres Kábel |
| Kábelhossz | 2.5 m |
| Material cable sheath | PVC |
| Material insulation | PVC |
| Méret | M12 |
| Felfogási mód | ellenanyával |
| Meghúzási nyomaték | 1 Nm |
| Beépítési mód | szintbe nem építhető |
| Gyártmány súlya | 113 g |
| Material housing | PA erősítésű |
| Kapcsolási állapot jelző | LED, sárga |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél | 0 ... 70 °C |
| Védettség | IP65 IP67 |
| KBK korrózióállósági osztály | 4 - különösen erős korróziós károsodás |