



Közelítéskapcsoló SIED-M12B-ZS-K-L-PA

Cikkszám: 538336

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Kialakítás | kerek |
| Megfelel a szabványnak | EN 60947-5-2 |
| Engedély | RCM jelzés c UL us - Listed (OL) |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | EU EMC-irányelv szerint az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint |
| Mérési elv | induktív |
| Névleges kapcsolási távolság | 2 mm |
| Biztosított kapcsolási távolság | 1.62 mm |
| Csökkentő tényezők | Alumínium = 0,35-0,5 Rozsdamentes acél St 18/8 = 0,6 - 1,0 Réz = 0,25-0,45 Sárgaréz = 0,35-0,5 Acél St 37 = 1,0 |
| Környezeti hőmérséklet | -25 °C...70 °C |
| Ismétlési pontosság | 0.04 mm |
| Kapcsolókimenet | érintkezőmentes 2-vezetékes |
| Kapcsolóelem-funkció | Záró |
| Hiszterézis | 0.06 mm...0.3 mm |
| Max. DC kapcsolási frekvencia | 60 Hz |
| AC max. kapcsolási frekvenciája | 20 Hz |
| Max. kimeneti áram | 100 mA |
| Feszültségesés | 6 V |
| Legkisebb terhelési áramerősség | 3 mA |
| Rövidzárlat elleni védelem | nem |
| Üzemi feszültségi tartomány, AC | 20 V...250 V |
| DC üzemi feszültségi tartomány | 10 V...300 V |
| Hálózati frekvencia | 50 Hz...60 Hz |
| Üresjáratú áram | 1.5 mA |
| Póluscserre elleni védelem | minden elektromos csatlakozóhoz |
| Elektromos csatlakozó | 2-eres Kábel |
| Kábelhossz | 2.5 m |

| Jellemző | Érték |
|---|--------------------------------------|
| Kábelköpeny alapanyaga | PVC |
| Szigetelő hüvely alapanyaga | PVC |
| Méret | M12 |
| Rögzítés módja | ellenanyával |
| Meghúzási nyomaték | 1 Nm |
| Beépítés módja | tömör |
| Terméksúly | 109 g |
| Ház alapanyaga | Megerősített PA |
| Kapcsolásiállapot kijelző | Sárga LED |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén | 0 °C...70 °C |
| Védettség | IP65 IP67 |
| KBK korrózióállósági osztály | 4 - igen nagy korróziós igénybevétel |
| További érzékelő információk kiválasztása | egyen- és váltakozó feszültséghez |
| Elektromos kimenet | érintkezőmentes 2-vezetékes |
| Az érzékelő verziójának kiválasztása | Poliamid ház |