



közelítéskapcsoló SIEF-Q40S-PA-S-2L

Cikkszám: 538341

FESTO

csatlakozóval, részben szintbe építhető.



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstrukció	négyszögletes
A következő szabványnak felel meg:	EN 60947-5-2
Engedély	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Mérési elv	induktív
Névleges kapcsolási távolság	35 mm
Garantált kapcsolási távolság	28.35 mm
Csökkentési tényezők	Alumínium = 1,0 Nemesacél St 18/8 = 1,0 Réz = 1,0 Sárgaréz = 1,0 Acél St 37 = 1,0
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 85 °C
Ismétlési pontosság	0.7 mm
Kapcsoló kimenet	PNP
Kapcsoló elem funkció	Antivalens
Hiszterézis	1.05 ... 5.25 mm
Max. kapcsolási frekvencia, DC	250 Hz
Max.kimeneti áram	200 mA
Feszültség kimaradás	≤ 1.8 V
Rövidzár védett	pulzáló
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 65 V
Maradó hullámosság	10 %
Üresjáratú áram	≤ 15 mA
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
Elektromos csatlakozás	4 sarkú Fixcon M12x1 Csatlakozó
Méret	40x40x65 mm
Felfogási mód	átmenő furattal
Beépítési mód	részben szintbe építhető
Gyártmány súlya	156 g
Material housing	PA PBT erősítésű
Üzemkész állapot kijelző	LED, zöld
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Védettség	IP67
Zavarvédettség mágneses mezővel szemben	mágneses DC és AC mező
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás