


# Közelítéskapcsoló

## SMT-8F-PS-24V-K5,0-OE

Cikkszám: 538486

FESTO

elektromos, érintés nélküli, PNP, 8-as érzékelőhoronnyal rendelkező hajtóművekhez, szerelés felülről, kábellel.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 30 V
Kapcsoló kimenet	PNP
Kapcsoló elem funkció	Záró érintkezők
Max.kimeneti áram	100 mA
Kábelhossz	5 m
Elektromos csatlakozás	3 eres Kábel
KBK korrózióállósági osztály	4
Konstrukció	T horonyhoz
Rövidzár védett	igen
Mérési elv	magnetorezisztív
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Kikapcsolási idő	$\leq 11$ ms
Bekapcsolási idő	$\leq 0.5$ ms
Max.kapcsolási teljesítmény, DC	3 W
Maradó áram	0.1 mA
Feszültség kimaradás	1.8 V
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	EU-EMV-irányelv szerint
Védettség	IP65 IP67
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Gyártmány súlya	180 g
A kapcsolási érték ismételhetősége	+/- 0,1 mm
Felfogási mód	beilleszthető a T horonyba pattintott
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, ház	PA
Anyag információ, kábelköpeny	PUR