

áramlás érzékelő

SFET-R1000-L-WQ4-D-K3



Cikkszám: 538539

Kifutó termék

FESTO

Miniatűr átáramlás jeladó vákuum tartományra.

Kifutó típus. 2020-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Engedély | C-Tick |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | EU-EMV-irányelv szerint |
| Anyag megjegyzés | LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz |
| Áramlási méréstartomány kiinduló érték | -10 l/min |
| Áramlási méréstartomány végérték | 10 l/min |
| Üzemi nyomás | -0.9 ... 2 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [1:4:2] szerint Nitrogén |
| Közeg hőmérséklet | 0 ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet | 0 ... 50 °C |
| Bekapcsolási idő | 5 ms |
| Analóg kimenet | 1 - 5 V |
| Linearitási hiba, FS | 5 % |
| Analóg érték ismételhetség, FS | 2 % |
| Terhelő ellenállás | > 50 kOhm |
| Üzemi feszültségtartomány DC | 12 ... 24 V |
| Elektromos csatlakozás | Kábel |
| Kábelhossz | 3 m |
| Material cable sheath | PVC |
| Felfogási mód | átmenő furattal |
| Beépítési helyzet | függőleges vízszintes |
| Pneumatikus csatlakozás | QS-4 |
| Gyártmány súlya | 25 g |
| Material housing | PA |
| Üzemkész állapot kijelző | LED |
| Védettség | IP40 |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |