


be-/kimeneti modul CP-A04-M12-CL

Cikkszám: 538790

Kifutó termék

[4 kimenettel.](#)

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint EU-Ex-robbanás elleni védelem irányelv (ATEX) szerint in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK EX instructions To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
Engedély	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
ATEX-kategória Gáz	II 3G
ATEX-kategória Por	II 3D
Robbanásvédettségi tanúsítvány az EU-n kívül	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
Gyújtószikra védelem típusa Gáz	Ex ec IIC T6 Gc X
Gyújtószikra védelem típusa Por	Ex tc IIIC T70°C IP67 Dc X
Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C