

# vezető tengely FDG-25- -ZR-RF

Cikkszám: 538791

FESTO



Minta ábrázolás



## Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Méret	25
Löklet	1 ... 5,000 mm
Lökettartalék	86 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Görgős vezetékek
Konstrukciós felépítés	Vezetékek
Max. gyorsulás	$\leq 50 \text{ m/s}^2$
Max. sebesség	$\leq 10 \text{ m/s}$
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Másodrendű nyomaték lx	594.7E+03 mm <sup>4</sup>
Másodrendű nyomaték ly	237.2E+03 mm <sup>4</sup>
Max. erő, Fy	150 N
Max. erő, Fz	150 N
Max. Mx nyomaték	7 Nm
Tolóerő	5 ... 12 N
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	29.2 g
Felfogási mód	tartozékokkal
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz
Material cover cap	PA
Material guide rail	Acél
Material of guide component	Acél
Material housing	Alumínium eloxált