


Közelítéskapcsoló

SME-8-ZS-230V-K5,0Q-OE

Cikkszám: 538817

FESTO

elektromos, Reed érintkezővel, kétvezetékes kivitel, 8-as érzékelőhoronnyal rendelkező hajtóművekhez, kábellet.



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstrukció	T horonyhoz
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint EU kisfeszültségű irányelv szerint
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Mérési elv	mágneses Reed
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Kapcsoló kimenet	érintkezőkhöz rendelt bipoláris
Kapcsoló elem funkció	Záró érintkezők
A kapcsolási érték ismételhetsége	+/- 0,1 mm
Bekapcsolási idő	≤ 2 ms
Kikapcsolási idő	≤ 0.1 ms
Max.kapcsolási frekvencia	50 Hz
Max.kimeneti áram	120 mA
Max.kapcsolási teljesítmény, AC	10 VA
Max.kapcsolási teljesítmény, DC	10 W
Feszültség kimaradás	≤ 4 V
Maradó áram	0 mA
Rövidzár védett	nem
Túlterhelés állóság	nincs
Üzemi feszültségtartomány AC	5 ... 250 V
Üzemi feszültségtartomány DC	5 ... 250 V
Polaritás felcserélése elleni védelem	nem
Elektromos csatlakozás	2 eres Kábel
Csatlakozó, kimeneti irány	keresztben
Kábelhossz	5 m
Anyag információ, kábelköpeny	TPE-U(PU)
Felfogási mód	a T horonyba pattintott a horonyba hosszirányba betolható
Meghúzási nyomaték	0.5 Nm
Gyártmány súlya	51 g
Anyag információ, ház	Epoxigyanta PC PET erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötégnél	-5 ... 60 °C
Védettség	IP65 IP67
Szigetelési feszültség	250 V
Lökőfeszültség-szilárdság	4 kV