

tápkábel

KPWR-MC-1-SUB-15HC-5



Cikkszám: 538915

Kifutó termék

FESTO

[a terhelés és a logika tápellátásának csatlakoztatására.](#)

Kifutó típus. 2020-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Vezetékmegnevezés	Táblatartó nélkül
1. elektromos csatlakozás, funkció	Terepi készülék felőli oldal
1. elektromos csatlakozás, alak	sarkos
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	aljzat
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Egyenes
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	Sub-D Mixed
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	7
1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	6
2. elektromos csatlakozás, funkció	Vezérlőoldal
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Kábel
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	nyitott vég
2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	6
2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	6
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 24 V
Kábelhossz	5 m
Vezetési tulajdonság	vonzólóláncos alkalmazásra megfelelő
Hajlításszög, fix kábelfektetés	≥ 50 mm
Hajlításszög, flexibilis kábelfektetés	≥ 100 mm
Kábel átmérő	10 mm
Kábelszerkezet	2x2,5+2x(2x0,34) árnyékolt
Vezeték névleges keresztmetszet	0.34 mm ² 2.5 mm ²
Érvégek	Tűskés kábelsaru
Védettség	IP54
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	0 ... 40 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-25 ... 60 °C
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Material insulation	TPE-E