



motorkábel KMTR-DC-SUB-15-M12-2,5

Cikkszám: 538917
Kifutó termék

FESTO

SLTE elektromos mini-szánegység vagy HGPLE párhuzamos megfogó és az SFC-DC motorvezérlő összekötésére.

Kifutó típus. 2020-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Vezetékmegnevezés	tartozékokkal
1. elektromos csatlakozás, funkció	Terepi készülék felőli oldal
1. elektromos csatlakozás, alak	kerek
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	aljzat
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Egyenes
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	M12x1 A-coded to EN 61076-2-101
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	12
1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	11
1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	Csavarbiztosítás
2. elektromos csatlakozás, funkció	Vezérlőoldal
2. elektromos csatlakozás, alak	sarkos
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Csatlakozó
2. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Egyenes
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	Sub-D
2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	15
2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	11
2. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	2x screw 4-40 UNC-2A
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 24 V
Elfogadható áramterhelés 40°C-on	1 A
Lökőfeszültség-szilárdság	0.5 kV
Kábelhossz	2.5 m
Vezetési tulajdonság	vonzólóláncos alkalmazásra megfelelő
Hajlításszög, fix kábelfektetés	≥ 50 mm
Hajlításszög, flexibilis kábelfektetés	≥ 80 mm
Kábel átmérő	8 mm
Kábelszerkezet	4x(2x0,14)D+3x0,14 árnyékolt
Vezeték névleges keresztmetszet	0.14 mm ²
Védettség	IP67
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szerezett állapotban
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-25 ... 70 °C
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz RoHS konform
Szennyeződés foka	2
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
A kábelköpeny színe	narancs