


Közelítéskapcsoló SMEO-8E-ZS-230V-K2,5Q-OE-S6

Cikkszám: 538990

FESTO

elektromos, Reed érintkezővel, 8-as érzékelőhoronnyal rendelkező hajtóművekhez, felfogó készlet nélkül, kábellel, hőálló kivitel.

Külön SMB-8E (Tnr. 178230) rögzítőelem szükséges.



Adatlap

Jellemző	Érték
Üzemi feszültségtartomány DC	5 ... 250 V
Üzemi feszültségtartomány AC	5 ... 250 V
Kapcsoló kimenet	érintkezőkhöz rendelt bipoláris
Kapcsoló elem funkció	Záró érintkezők
Max.kimeneti áram	120 mA
Kábelhossz	2.5 m
Elektromos csatlakozás	2 eres Kábel
KBK korrózióállósági osztály	4
Konstrukció	T horonyhoz
Rövidzár védett	nem
Mérési elv	mágneses Reed
Polaritás felcserélése elleni védelem	nem
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Kikapcsolási idő	≤ 0.1 ms
Bekapcsolási idő	≤ 0.5 ms
Max.kapcsolási teljesítmény, AC	10 VA
Max.kapcsolási teljesítmény, DC	10 W
Maradó áram	0 mA
Feszültség kimaradás	4 V
Túlterhelés állóság	nincs
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint EU kisfeszültségű irányelv szerint
Védettség	IP65 IP67
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-20 ... 120 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 120 °C
Meghúzási nyomaték	0.5 Nm
Gyártmány súlya	44.3 g
A kapcsolási érték ismételhetősége	+/- 0,1 mm
Csatlakozó, kimeneti irány	keresztben
Felfogási mód	tartozékokkal felülről betehető a horonyba
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, ház	TPE-U(PU)
Anyag információ, kábelköpeny	TPE-O