


# Szűrő-hangtompító LFU-1/4

Cikkszám: 539132

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	G1/4
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5 °
Szűrőfinomság	1 l <sub>m</sub>
Kondenzátum leeresztő	Kézzel forgatható
Üzemi nyomás	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Térfogatáram a légkör ellenében	4000 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
Zajcsökkentés	40 dB csökkentés
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Hangnyomás szint	78 dB(A)
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	190 g
Pneumatikus csatlakozó	G1/4
Ház alapanyaga	PP