



szűrő-hangtompító LFU-3/8

Cikkszám: 539133

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	G3/8
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Szűrő finomság	1 µm
Kondenzátum leeresztő	kézzel forgatható
Operating pressure MPa	0 ... 1.6 MPa
Üzemi nyomás	0 ... 16 bar
Operating pressure	0 ... 232 psi
Átáramlás az atmoszférához képest	≥ 4,700 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
Zajcsökkentés	40 dB-lel csökkentve
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Hangnyomás szint	78 dB(A)
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	190 g
Pneumatikus csatlakozás	G3/8
Material housing	PP