

szűrő-nyomásszabályozó szelep PCRP-64-N12-7-E-R1-M-T19

Cikkszám: 5394675

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Méret | 64 |
| Sorozat | P |
| Működtetés biztosító zár | Adjusting screw with lock |
| Beépítési helyzet | függőleges +/- 5° |
| Szűrő finomság | 40 µm |
| Kondenzátum leeresztő | kézzel forgatható |
| Konstruktív felépítés | Szűrő szabályzó manométer nélkül |
| A következő szabványnak felel meg: | NACE MR0175/ISO 15156 (housing and bowl) |
| Max.kondenzátum mennyiség | 30 cm ³ |
| Szabályzó funkció | előnyomás kompenzációval szekunder lefúvással |
| Nyomás látjelző | G1/4 előkészítve |
| Operating pressure MPa | 0.1 ... 2 MPa |
| Üzemi nyomás | 1 ... 20 bar |
| Nyomásszabályozási tartomány | 0.5 ... 7 bar |
| Max.nyomáshiszterézis | 0.2 bar |
| Maximális normál névleges átáramlás | 6,750 l/min |
| Normál névleges átáramlás | 4,115 l/min |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:4:-] szerint Nemesgázok |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Tárolási hőmérséklet | -60 ... 80 °C |
| Levegő tisztasági osztálya a kimeneten | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Közeg hőmérséklet | -60 ... 80 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -60 ... 80 °C |
| Gyártmány súlya | 1,910 g |
| Felfogási mód | Vezeték beépítés Rögzítőkészlettel választható/egyéb |
| Manométer csatlakozás | G1/4 |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | NPT1/2-14 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | NPT1/2-14 |
| Material of drain screw | erősen ötvöztött acél, rozsdamentes |
| Material number of drain screw | 1.4404/316L |
| Material of filter holder | Nemesacél öntvény |
| Material number of filter support | 1.4409/CF3M(316L) |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material mounting bracket | erősen ötvöztött acél, rozsdamentes |
| Material seals | CR NBR VMQ |
| Material spring | erősen ötvöztött acél, rozsdamentes |
| Material filter | erősen ötvöztött acél, rozsdamentes |
| Material number of filter | 1.4404/316L |
| Material housing | Nemesacél öntvény |
| Anyag szám: ház | 1.4409/CF3M(316L) |
| Material adjusting screw | erősen ötvöztött acél, rozsdamentes |
| Material bowl | Nemesacél öntvény |
| Material number of bowl | 1.4409/CF3M (316L) |