

# Kompakt henger

## ADNP-50-30-I-P-A-QS-6

Cikkszám: 539475

FESTO

ISO 21287 szerint, helyzetérzékeléssel, a dugattyúrúdon belső menettel, beépített QS pillanat-csatlakozóval.

Kifutó típus. 2011-ig szállítható.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	30 mm
Dugattyú átmérő	50 mm
Dugattyúrúd menet	M10
A következő szabványon alapul:	ISO 21287
Csillapítás	P: elastikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszőleges
Dugattyúrúd vég	Belső menet
Konstruktív felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd Hengercső
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Változatok	egyoldalú dugattyúrúd
Üzemi nyomás	0.6 ... 10 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	száritott sűrített levegő, olajozott vagy olajozás nélküli
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Felütközési energia a véghelyzetekben	0.8 J
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	1,057 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	1,178 N
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	94 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	41 g
Alapsúly 0 mm löketnél	380 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	6 g
Felfogási mód	választható/egyéb átmenő furattal belső menettel tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás	QS-6
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, fedél	PA erősítésű
Anyag információ, tömítések	TPE-U(PU)
Anyag információ, dugattyúrúd	Alumínium ötvözet eloxált
Anyag információ, hengercső	Alumínium ötvözet simára oxidált