



Közelítéskapcsoló SME-8F-DS-24V-K0,3-M5D

Cikkszám: 539492

FESTO

elektromos, Reed érintkezővel, 8-as érzékelő horonnyal rendelkező hajtóművekhez, szerelés felülről, M5 csatlakozóval.



Adatlap

Jellemző	Érték
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 30 V
Üzemi feszültségtartomány AC	10 ... 30 V
Kapcsoló kimenet	érintkező típus
Kapcsoló elem funkció	Záró érintkezők
Max.kimeneti áram	500 mA
Kábelhossz	0.3 m
Elektromos csatlakozás	Kábel, dugóval M5x0,5
KBK korrózióállósági osztály	2
A következő szabványon alapul:	DIN EN 60947-5-2
Konstrukció	T horonyhoz
Beépítési helyzet	tetszőleges
Rövidzár védett	nem
Mért érték	Pozíció
Mérési elv	mágneses Reed
Polaritás felcserélése elleni védelem	nem
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Kikapcsolási idő	30 µs
Bekapcsolási idő	0.5 ms
Max.kapcsolási teljesítmény, AC	10 VA
Max.kapcsolási teljesítmény, DC	10 W
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	EU-EMV-irányelv szerint EU kisfeszültségű irányelv szerint
Védettség	IP65 IP67
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Engedély	c UL us - Listed (OL)
Meghúzási nyomaték	0.6 Nm
Min.kábel hajlítási sugár	30 mm
Gyártmány súlya	10 g
A kapcsolási érték ismételhetsége	+/- 0,1 mm
Csatlakozó, kimeneti irány	hosszában
Kábel típus	LiFY11Y
Felfogási mód	a T horonyba pattintott
Ház színe	fekete
A kábelköpeny színe	szürke
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, ház	PA
Anyag információ, szigetelő hüvely	PVC
Anyag információ, kábelköpeny	PUR
Werkstoffinformation Steckkontakte	Sárgaréz aranyozott