


csatlakozó kábel

NEBU-M5G4-K-5-Q3-LE3

Cikkszám: 539508

FESTO

közelítéskapcsolókhöz, helyzet távadókhöz, nyomáskapcsolókhöz,
áramlás érzékelőkhöz, optikai és induktív érzékelőkhöz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Vezetési tulajdonság	vonzólólánccos alkalmazásra megfelelő
Üzemi feszültségtartomány AC	30 V
Üzemi feszültségtartomány DC	30 V
Áramterhelhetőség	1.7 A
Szennyeződés foka	3
Védettség	IP65 IP67
Max. meghúzási nyomaték, aljzat	0.3 Nm
Min.kábel hajlítási sugár	30 mm
Érvégek	Érvéghüvely
Elektromos csatlakozás	Egyenes csatlakozó/kábel M5x0,5 / nyitott vég 4-sarkú / 3-eres
Kábelszerkezet	3x0,14
Kábel átmérő	2.9 mm
Kábelhossz	5 m
Kábel típus	LiFY11Y
Vezeték névleges keresztmetszet	0.14 mm ²
Felfogási mód	recés anyával hollandi anyával
Szín, huzalok	kék barna fekete
Ház színe	fekete
A kábelköpeny színe	szürke
Anyag információ, hollandi anya	Sárgaréz nikkelezett
Anyag információ, ház	TPE-U(PU)
Anyag információ, kábelköpeny	TPE-U(PU)
Anyag információ: krimp csatlakozók	Sárgaréz aranyozott