



Összekötő vezeték NEBU-M5G4-K-1-Q3-M12G4

Cikkszám: 539512

FESTO

közelítéskapcsolókhoz, helyzet távadókhoz, nyomáskapcsolókhoz,
áramlás érzékelőkhez, optikai és induktív érzékelőkhez.



Adatlap

Jellemző	Érték
Üzemi feszültségtartomány AC	30 V
Üzemi feszültségtartomány DC	30 V
Áramterhelhetőség	1.7 A
Szennyeződés foka	3
Védettség	IP65 IP67
Max. meghúzási nyomaték, aljzat	0.3 Nm
Max. meghúzási nyomaték, csatlakozó	0.5 Nm
Min.kábel hajlítási sugár	35 mm
Elektromos csatlakozás	4-sarkú / 5-sarkú M5x0,5 / M12x1 Egyenes dugó/egyenes aljzat
Kábelszerkezet	4 x 0,14 mm ²
Kábel átmérő	3.4 mm
Kábelhossz	1 m
Kábel típus	LiFY11Y
Vezeték névleges keresztmetszet	0.14 mm ²
Felfogási mód	recés anyával hollandi anyával
Ház színe	fekete
A kábelköpeny színe	szürke
Anyag információ, hollandi anya	Sárgaréz nikkelezett
Anyag információ, ház	TPE-U(PU)
Anyag információ, kábelköpeny	TPE-U(PU)
Anyag információ: krimp csatlakozók	Sárgaréz aranyozott