


csatlakozó MSSD-C-M16

Cikkszám: 539709

FESTO

mágnestekercsekhez és szelepekhez, csatlakozó kép DIN EN 175 301,
Bauform A szerint.



Adatlap

Jellemző	Érték
Csatlakozási frekvencia	50
Felfogási mód	mágnesszelepre, M3 központi csavarral
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	38 g
Elektromos csatlakozás	3 sarkú derékszögű aljzat Plug pattern type A to EN 175301-803 DIN EN 175301-803 szerint négyzetes alak
Kábel csavarzat	M16
Megengedett kábelátmérő	6 ... 8 mm
Csatlakozó keresztmetszet	1.5 mm ²
Védettség	IP65 IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 115 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	PA erősítésű
Material seals	HNBR