


csatlakozó MSSD-F-M16

Cikkszám: 539710

FESTO

mágnesstekercsekhez és szelepekhez, csatlakozó kép ipari szabvány szerint.



Adatlap

Jellemző	Érték
Csatlakozási frekvencia	50
Kábelkimenet	Ferde
Kábelkimenetre vonatkozó információ	180°-kal elfordítható
Gyártmány súlya	35 g
1. elektromos csatlakozás, alak	sarkos
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	aljzat
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	Plug pattern type B to industry standard, 11 mm
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	3
1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	mágnesszelepre, M3 központi csavarral
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	Csavaros szorító kapocs
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 250 V
Üzemi feszültségtartomány AC	0 ... 250 V
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	6 A
Lökőfeszültség-szilárdság	2 kV
Védővezető csatlakozás	rendelhető
Kábel csavarzat	M16x1,5
Kábel átmérő	6 ... 8 mm
Vezeték névleges keresztmetszet	$\leq 0.75 \text{ mm}^2$
Védettség	IP65
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szertelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 115 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződés foka	3
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Material housing	PA erősítésű
Ház színe	fekete
Material seals	HNBR