


csatlakozó MSSD-E-M12

Cikkszám: 539711

FESTO

mágnesstekercsekhez és szelepekhez, JMEH, MEH és MOEH szelepekhez való csatlakozó képpel.



Adatlap

Jellemző	Érték
Csatlakozási frekvencia	50
Felfogási mód	mágnesszelepre, M3 központi csavarral
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	11 g
1-es elektromos csatlakozás	Derékszögű aljzat, hasáb alak, 3 pólusú, C alak
2-es elektromos csatlakozás	Csavaros szorító kapocs
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 300 V
Üzemi feszültségtartomány AC	0 ... 250 V
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	6 A
Kábel csavarzat	M12
Megengedett kábelátmérő	4 ... 6 mm
Csatlakozó keresztmetszet	0.75 mm ²
Védettség	IP65 IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 115 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződés foka	3
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Material housing	PA erősítésű
Ház színe	fekete
Material seals	HNBR