

Csatlakozó aljzat MSSD-V-M16

Cikkszám: 539713

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Csatlakozási gyakoriság	50
Rögzítés módja	a mágnesszelepen, M3 központi csavarral
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	35 g
Elektromos csatlakozó	3 pólusú Szögletes doboAljzat, derékszögű B forma a DIN EN 175301-803 szerint négyyszög forma
Kábelcsavarzat	M16
Megengedett kábelátmérő	6 mm...8 mm
Csatlakozási keresztmetszet	0.75 mm ²
Védettség	IP65 az IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...115 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Ház alapanyaga	Megerősített PA
Tömítések alapanyaga	HNBR