

lökéscsillapító YSR-4-4-C

Cikkszám: 540060

FESTO

DGDS fordító-megfogó egységhez.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	4
Löklet	4 mm
Csillapítás	önbeálló
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Max.felütközési sebesség	2 m/s
Visszaállítási idő, rövid	0.2 s
Visszaállítási idő, hosszú	1 s
Működési mód	egyszeres működtetésű nyomó
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Csillapítási hossz	4 mm
Max.felütközési erő	100 N
Max.energiafelvétel löketenként	0.6 J
Max.energiafelvétel óránként	5,600 J
Max.maradó energia	0.006 J
Visszaállító erő	0.7 N
Gyártmány súlya	5 g
Felfogási mód	ellenanyával
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	erősen ötvözött acél
Material piston rod	erősen ötvözött acél