


Busz interfész SPC200-COM-DN2

Cikkszám: 540305

FESTO

lehetővé teszi a Feldbus DeviceNet-en keresztül történő vezérlést a DeviceNet IO vagy DeviceNet Profil protokoll változatokkal.



Adatlap

Jellemző	Érték
Kimenetek száma mondat választásnál	2 byte
Kimenetek száma Start/Stop-nál	2 ... 8 byte
Bemenetek száma mondat választásnál	4 byte
Bemenetek száma Start/Stop-nál	2 ... 8 byte
támogatott üzemmódok	Start/Stop Készlet kiválasztás
Funkció jellemzők	A be- és kimenetek olvasása és írása Az összes program regiszter olvasása és írása A pillanatnyi pozíciók olvasása Digitális alapjel megadás
Készülék összeállítás	DeviceNet interfész
Konfigurálási támogatás	EDS fájl
Készülék-orientált diagnózis	státusz byte-on keresztül WinPISA-n keresztül
Tápfeszültség, Feldbus, DC	11 ... 30 V
Típusos áramfelvétel, fiók modul	50 mA
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	80 g
Feldbusz interfész címzés területe	0 ... 63 °C
Feldbusz interfész kivitele	Protokoll változatok: Device Net IO és Device Net Profil galvanikus leválasztás Layer 1 ISO/DIS 11898 szerint Szabványos nagysebesség 1 Mbit-ig Layer 2 CAN Specifikation V2.0 szerint Device Net Release 2.0 125, 250, 500 kBaud
Elektromos csatlakozás, Feldbus interfész	Kapocsléc 5 sarkú Open style:
Gyártmány specifikus LED kijelző	Modul- és hálózati státusz kijelző
Beépítés helye	3-tól felfelé
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz