

gömbcsap-hajtómű egység VZPR-BPD-22-R14

Cikkszám: 540510

FESTO

Brass, with double-acting actuator DAPS 2/2-way, nominal width 1/4",
PN40, thread EN 10226-1.



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruktív felépítés	2-utú gömbcsap Fordító hajtómű
Működtetés fajtája	elektromos pneumatikus
Beépítési helyzet	tetszőleges
Felfogási mód	CNOMO belső menettel
Armatúra csatlakozás	Rp1/4
Kapcsolási pozíció jelző	Gomb iránya = átáramlás iránya
NA névleges méret	15
Üzemi nyomás, gömbcsap hajtás	1 ... 8.4 bar
Névleges nyomás, technológiai szelep	40
Közeg hőmérséklet	-20 ... 150 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Gyártmány súlya	1,300 g
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás