


# Gömbcsap-hajtómű egység VZPR-BPD-22-R38

Cikkszám: 540511

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                     | Érték                                    |
|------------------------------|--|
| Szerkezeti felépítés         | 2-utas gömbcsap<br>Fordító hajtómű       |
| Működtetés módja             | elektromos<br>pneumatikus                |
| Beépítési helyzet            | tetszés szerint                          |
| Rögzítés módja               | CNOMO<br>belső menettel                  |
| Armatúra csatlakozó          | Rp3/8                                    |
| Kapcsolóállás-kijelző        | Gombirány = átfolyás iránya              |
| DN névleges szélesség        | 15                                       |
| Hajtómű üzemi nyomása        | 1 bar...8.4 bar                          |
| Névleges nyomás, PN armatúra | 40                                       |
| Közeghőmérséklet             | -20 °C...150 °C                          |
| Környezeti hőmérséklet       | -20 °C...80 °C                           |
| LABS konformitás             | VDMA24364-Zone III                       |
| Terméksúly                   | 1300 g                                   |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség |