

# gömbcsap-hajtómű egység VZPR-BPD-22-R114

Cikkszám: 540515

FESTO

Brass, with double-acting actuator DAPS 2/2-way, nominal width 1 1/4",  
PN40, thread EN 10226-1.



## Adatlap

| Jellemző                             | Érték                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Konstrukciós felépítés               | 2-utú gömbcsap<br>Fordító hajtómű |
| Működtetés fajtája                   | elektromos<br>pneumatikus         |
| Beépítési helyzet                    | tetszőleges                       |
| Felfogási mód                        | CNOMO<br>belső menettel           |
| Armatúra csatlakozás                 | Rp1 1/4                           |
| Kapcsolási pozíció jelző             | Gomb iránya = átáramlás iránya    |
| NA névleges méret                    | 32                                |
| Üzemi nyomás, gömbcsap hajtás        | 1 ... 8.4 bar                     |
| Névleges nyomás, technológiai szelep | 40                                |
| Közeg hőmérséklet                    | -20 ... 150 °C                    |
| Környezeti hőmérséklet               | -20 ... 80 °C                     |
| PWIS conformity                      | VDMA24364 zone III                |
| Gyártmány súlya                      | 3,200 g                           |
| KBK korrózióállósági osztály         | 1 - csekély korróziós károsodás   |