


tápellátó lap VMPA-FB-SP-V

Cikkszám: 541082

FESTO

MPA-S szelepszigethez.



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 25 %
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	200 g
Elektromos csatlakozás	3 sarkú M18
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material cover	PA erősítésű
Material housing	Alumínium présöntvény