


Bekapcsoló szelep MS4-EM1-1/8-S-Z

Cikkszám: 541264

FESTO

kézi, hangtompítóval, átáramlás iránya jobbról balra.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Konstruktív felépítés | Forgó tolattyús szelep |
| Működtetés fajtája | kézi |
| Lefúvás funkció | nem fojtható |
| Vezérlési fajta | közvetlen |
| Szelep funkció | 3/2 bistabil |
| Üzemi nyomás | 0 ... 14 bar |
| C érték | 4.6 l/sbar |
| b érték | 0.51 |
| Normál névleges átáramlás | 1,200 l/min |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Nemesgázok |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 |
| Anyag megjegyzés | Réz- és PTFE-mentes RoHS konform |
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Felfogási mód | választható/egyéb Vezeték beépítés tartozékokkal |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Áramlási irány | nem visszafordítható |
| Gyártmány súlya | 210 g |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G1/8 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | G1/8 |
| Pneumatikus csatlakozás 3 | nem közösített |
| Anyag információ, tömítések | TPE-U(PU) |
| Anyag információ, ház | Alumínium présöntvény |