



t csatlakozó NEDU-M12D5-M12T4

Cikkszám: 541596

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Csatlakozási frekvencia	500
Üzemi feszültségtartomány AC	250 V
Üzemi feszültségtartomány DC	250 V
Névleges üzemi feszültség, AC	250 V
Névleges üzemi feszültség, DC	60 V
Áramterhelhetőség	4 A
KBK korrózióállósági osztály	2
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 85 °C
Védettség	IP65 IP67
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 85 °C
Max.meghúzási nyomaték	0.5 Nm
Gyártmány súlya	25.5 g
Elektromos csatlakozás	EN 60947-5-2 szerint Csatlakozó dugó/aljzat M12x1 / M12x1 4 sarkú/4 sarkú A-kódolású / A-kódolású
Felfogási mód	becsavarható
Ház színe	fekete
Anyag információ, hollandi anya	Sárgaréz krómozott nikkelezett
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, ház	TPE-U(PU)-vel erősített
Anyag információ: krimp csatlakozók	Sárgaréz aranyozott