


Mágnestekercs

VACN-N-K11-1-0.5-U4-M

Cikkszám: 541665

FESTO

Vezeték elektromos szigetelőcső-csatlakozóval, 24 V DC.



Adatlap

Jellemző	Érték
Tekercs jellemző	24 V DC: 4,5 W
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 10 %
Robbanásvédettségi tanúsítvány az EU-n kívül	NEC 500 Class I, Div. 1
KBK korrózióállósági osztály	1
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Kábelhossz	0.5 m
Anyag megjegyzés	RoHS konform