


Mágnestekerccs

VACN-N-K11-16B-0.5-U4-M

Cikkszám: 541666

FESTO

Vezeték elektromos szigetelőcső-csatlakozóval, 120 V AC/60 Hz és 110V AC/50-60 Hz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Tekerccs jellemző	110 V AC: 50 Hz, meghúzási teljesítmény: 12,5 VA, tartási teljesítmény: 7,5 VA 120 V AC: 60 Hz, meghúzási teljesítmény: 11,5 VA, tartó teljesítmény: 6,5 VA
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 10 %
Robbanásvédeltségi tanúsítvány az EU-n kívül	NEC 500 Class I, Div. 1
KBK korrózióállósági osztály	1
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Kábelhossz	0.5 m
Anyag megjegyzés	RoHS konform