

robosztus cső PAN-R-6X1,1-SI

Cikkszám: 541675

FESTO

külső méretre kalibrált, nagyobb nyomásra, max. 20 bar, hő- és mechanikai terheléseket jól elviseli.



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	6 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	21 mm
Belső átmérő	3.8 mm
Min.hajlítási sugár	16 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 3.5 MPa
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 35 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 507.5 psi
Engedély	TÜV
Tanúsítványt kiállító hely	B 013277 0506 00
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 80 °C
Gyártmány súlya a hosszról függően	0.0174 kg/m
Pneumatikus csatlakozás	6 mm-es külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz
Szín	ezüst
Shore keménység	D 62 +/-3
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material tubing	TPE-A