


Közbülső helyzet modul DADM-DGC-25-A

Cikkszám: 541700

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	25
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Üzemi nyomás	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
Max. ütközési sebesség	3 m/s
Max. forgási idő	100 ms
Ismétlési pontosság	0.02 mm
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	430 g
Rögzítés módja	a DGC hengeren beszorított
Pneumatikus csatlakozó	QS-4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ütköző csavar alapanyaga	Acél horganyzott
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált
Kar alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Kapocs alapanyag	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Anyacsavar alapanyaga	Acél horganyzott
Finom beállítás	2 mm
Működési mód	kettős működésű