


közbülső helyzet modul DADM-DGC-40-A

Cikkszám: 541702

FESTO

DGC lineáris hajtóműhöz illeszkedik.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	40
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Operating pressure MPa	0.25 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás	2.5 ... 8 bar
Operating pressure	36.25 ... 116 psi
Max.felütközési sebesség	3 m/s
Max. elfordítási idő	300 ms
Ismétlési pontosság	0.02 mm
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	970 g
Felfogási mód	DGC hengerre rögzítve
Pneumatikus csatlakozás	M5
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material stop screw	Acél Horganyzott
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	Alumínium ötvözet eloxált
Material lever	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material clip	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material nut	Acél Horganyzott
Finomállítás	4 mm
Működési mód	kettősműködésű