


# Kezelő készülék FED-40

Cikkszám: 541998  
Kifutó termék

FESTO

Kezelő és kijelző készülék, LCD grafikus képernyővel, FPC rendszerekhez csatlakoztatható, 4 funkció billentyű.

Kifutó típus. 2017-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Mélység	53 mm
Magasság	109 mm
Hossz	149 mm
Max. előlap vastagság	5 mm
Felhasználói memória	512 kByte
Felhasználói LED-ek száma	5
Funkciógombok száma	4
Rendszergombok száma	7
Riasztások	1,024
Rendszer LED-ek száma	4
Kijelző	Monokróm LCD háttérvilágítással
Kijelző méret	4 x 20 karakter
Üzemi feszültségtartomány DC	18 ... 30 V
Képernyő felbontás	120x32 Pixel
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Áramfelvétel névleges üzemi feszültségnél	0,25 A
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Relatív légnedvesség	5 - 85 % nem kondenzálódó
Védettség	IP65 elülső oldalon, IP20 hátsó oldalon
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Engedély	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
Gyártmány súlya	1,000 g
PC interfész	RS232 Sub-D 15 sarkú Csatlakozó
Programozó interfész	9,6 kBd
PLC interfész	RS232 Sub-D 15 sarkú Csatlakozó
Felfogási mód	Előlapra szerelés
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Programozó szoftver	FED Designer 6.06 vagy újabb
Robbanásvédelem tanúsítvány az EU-n kívül	NEC 500 Class I, Div. 2