


Gömbcsap

VZBA-R14-63-32T-F0304-R

Cikkszám: 542006

FESTO

nemesacél kivitelben, 3-utú gömbcsap belső menettel, L furat 90 és 180 fok, ISO 5211 szerinti csatlakozás a DRD, DRE és DAPS fordító hajtóművekre való felszereléshez.



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruktív felépítés	3-utú gömbcsap T furat
Működtetés fajtája	mechanikus
Tömítési elv	lágý
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Armatúra csatlakozás	Rp1/4
Kapcsolási pozíció jelző	Horony iránya = átáramlás iránya
Karima furatkép	F03 F04
Belső átmérő	11.6 mm
ÁN névleges méret	8
Kézi segédműködtetés	nincs
Áramlási irány	reverzáló
Névleges nyomás, technológiai szelep	63
Működtető nyomaték	8 Nm
Üzemi közeg	Nemesgázok semleges folyadékok
Közeg hőmérséklet	-10 ... 140 °C
Kv átáramlás, T furat, szögletes	4.5 m ³ /h
Kv átáramlás, T furat, egyenes	8 m ³ /h
Áramlás tűrés Kv	+/- 20 %
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz
Anyag információ, ház	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: ház	1.4408
Anyag információ, tömítések	PTFE
Anyag információ: gömb	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: golyó	1.4401
Anyag információ, tengely	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: tengely	1.4401
Gyártmány súlya	700 g
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU nyomás alatti készülékekre vonatkozó irányelve szerint
KBK korrózióállósági osztály	3