



Gömbcsap

VZBA-R1-63-32L-F0405-R

Cikkszám: 542013

FESTO

nemesacél kivitelben, 3-utú gömbcsap belső menettel, L furat 90 fok,
ISO 5211 szerinti csatlakozás a DRD, DRE és DAPS fordító
hajtóművekre való felszereléshez.



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruktív felépítés	3-utú gömbcsap L furat
Működtetés fajtája	mechanikus
Tömítési elv	lágý
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Armatúra csatlakozás	Rp1
Kapcsolási pozíció jelző	Horony iránya = áramlás iránya
Karima furatkép	F04 F05
Belső átmérő	20 mm
ÁN névleges méret	25
Kézi segédműködtetés	nincs
Áramlási irány	reverzáló
Névleges nyomás, technológiai szelep	63
Működtető nyomaték	18 Nm
Üzemi közeg	Nemesgázok semleges folyadékok
Közeg hőmérséklet	-10 ... 140 °C
Kv áramlás, L furat	11.8 m ³ /h
Áramlás túrés Kv	+/- 20 %
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz
Anyag információ, ház	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: ház	1.4408
Anyag információ, tömítések	PTFE
Anyag információ: gömb	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: golyó	1.4401
Anyag információ, tengely	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: tengely	1.4401
Gyártmány súlya	1,600 g
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU nyomás alatti készülékekre vonatkozó irányelve szerint
KBK korrózióállósági osztály	3