


# Összekötő vezeték NEBV-C1W3P-F-2.5-M12G5

Cikkszám: 542134

FESTO

előre szerelve, MEBH szelepekhez.



## Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványon alapul:	EN 175301-803 EN 61076-2-101
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezetési tulajdonság	Standard
Kapcsolási pozíció jelző	LED
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Áramterhelhetőség	4 A
Védettség	IP65 IP67
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 70 °C
Max. meghúzási forgatónyomaték	0,6 Nm M12x1-nél 0,4 Nm M2,5-nél
Min.kábel hajlítási sugár	59 mm
Gyártmány súlya	166 g
1-es elektromos csatlakozás	Derékszögű aljzat, négyszögletes alak, 3 pólusú, C típus
2-es elektromos csatlakozás	Egyenes csatlakozó dugó, M12x1, 5 pólusú, A kódolású
Kábelszerkezet	3 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Kábel átmérő	5.9 mm
Kábelhossz	2.5 m
Vezeték névleges keresztmetszet	0.75 mm <sup>2</sup>
Védővezető csatlakozás	rendelhető
Felfogási mód	mágnesszelepre, M2,5 központi csavarral menetes dugóval
Ház színe	fekete
A kábelköpeny színe	szürke
Anyag információ, tömítések	TPE-U(PU)
Anyag információ, ház	PBT TPE-U(PU)
Anyag információ, kábelköpeny	PVC
Anyag információ: csavarok	Acél Horgany présöntvény
Anyag információ: krimp csatlakozók	aljzat ónozva Réz ötvözet Csatlakozó, aranyozott