


Hálózati tápegység SVG-3/400VAC-48VDC-20A

Cikkszám: 542405

Kifutó termék

FESTO

48 V DC névleges kimenő feszültséggel és 20 A névleges kimenő árammal.
Kifutó típus. 2014-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	125 mm
Magasság	130 mm
Hossz	240 mm
Beépítési helyzet	szabad konvekció
Primer oldali táplálás	3-fázis
Bemenő áram	2,3 - 1,9 A
Névleges kimenő feszültség DC	48 V
Névleges kimenő áram	20 A
Bemeneti feszültség-tartomány AC	400 ... 500 V
Hálózat kiesés áthidalása	50 ms
Hálózati frekvencia	45 ... 65 Hz
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint EU kisfeszültségű irányelv szerint
Tárolási hőmérséklet	-40 ... 85 °C
Relatív légnedvesség	95%
Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 70 °C
Engedély	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Gyártmány súlya	3,500 g
Felfogási mód	alakos sínnel
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz