


Pick&Place DHSP-HMPL20-HMPL16

Cikkszám: 542974

FESTO

könnyű, kompakt és moduláris handling egységekből áll, befogó patronokkal és középhelyzet modulokkal. Meghatározott csatlakozás a Festo fordító- és megfogó készülék választék elemeihez.
Megrendelhető összeszerelhető készletként vagy teljesen összeszerelve és telepítésre készen.

Feladatához tájékoztató ajánlatot adunk. Kérjük, kattintson a fenti FAX ajánlatkérés jelképre.



Adatlap

Jellemző	Érték
Csoport	Pick&Place 1.0
Hasznos terhelés	0 ... 2 kg
Hajtómű, Z tengely	HMPL-16
Meghajtó rendszer, Z tengely	pneumatikus
Középhelyzet, Z tengely	egyszeres
Löket, Z tengely	0 ... 160 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Z tengely	± 0,02 mm
Ismétlési pontosság, középhelyzetben, Z tengely	± 0,02 mm
Hajtómű, Y tengely	HMPL-20
Meghajtó rendszer, Y tengely	pneumatikus
Középhelyzet, Y tengely	egyszeres
Löket, Y tengely	0 ... 200 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Y tengely	± 0,02 mm
Ismétlési pontosság, középhelyzetben, Y tengely	± 0,02 mm