


Pick&Place DHSP-HMP16-HMPL20

Cikkszám: 542976

FESTO

moduláris és könnyű handling tengelyből áll, egzakt és dinamikus. A Festo fordító- és megfogó elemválasztékához illeszkedő csatlakozások. Mint szerelő készlet vagy teljesen összeszerelve és installálva rendelhető. Feladatához tájékoztató ajánlatot adunk. Kérjük, kattintson a fenti FAX ajánlatkérés jelképre.



Adatlap

Jellemző	Érték
Csoport	Pick&Place 2.0
Hasznos terhelés	0 ... 4 kg
Hajtómű, Z tengely	HMPL-20
Meghajtó rendszer, Z tengely	pneumatikus
Középhegység, Z tengely	egyszeres
Löket, Z tengely	0 ... 200 mm
Ismétlési pontosság, vég helyzetben, Z tengely	± 0,02 mm
Ismétlési pontosság, középhegységben, Z tengely	± 0,02 mm
Hajtómű, Y tengely	HMP-16
Meghajtó rendszer, Y tengely	pneumatikus
Középhegység, Y tengely	egyszeres
Löket, Y tengely	0 ... 320 mm
Ismétlési pontosság, vég helyzetben, Y tengely	± 0,02 mm
Ismétlési pontosság, középhegységben, Y tengely	± 0,02 mm