


Pick&Place DHSP-HMP25-SLT20

Cikkszám: 542977

FESTO

moduláris handling tengelyből és kompakt mini szánegységből áll, dinamikus és robusztus feladatokhoz. A Festo fordító- és megfogó elemválasztékához illeszkedő csatlakozások. Mint szerelő készlet vagy teljesen összeszerelve és installálva rendelhető.

Feladatához tájékoztató ajánlatot adunk. Kérjük, kattintson a fenti FAX ajánlatkérés jelképre.



Adatlap

Jellemző	Érték
Csoport	Pick&Place 3.0
Hasznos terhelés	0 ... 6 kg
Hajtómű, Z tengely	SLT-20
Meghajtó rendszer, Z tengely	pneumatikus
Lökét, Z tengely	0 ... 200 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Z tengely	± 0,02 mm
Ismétlési pontosság, középhelyzetben, Z tengely	± 0,02 mm
Hajtómű, Y tengely	HMP-25
Meghajtó rendszer, Y tengely	pneumatikus
Középhelyzet, Y tengely	egyszeres
Lökét, Y tengely	0 ... 400 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Y tengely	± 0,02 mm
Ismétlési pontosság, középhelyzetben, Y tengely	± 0,02 mm